

品番：EA758WE-40

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)



販売価格	7,690円(税抜) / 8,459円(税込)		
カタログ価格	7,690円(税抜) / 8,459円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/06 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2041ページ		



仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	023150-0100-245
使用電池	単3×2本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	115ルーメン(固定)	連続点灯時間	6時間
照射距離	75m	材質	本体:ABS オリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
光源	LED球	サイズ	φ26×158mm
重量	130g(電池含)	防水性能	IPX8
カラー	イエロー		

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

ClassI, Division1/ClassII, Division1/ClassIII, Division1/IECExia

ポケットクリップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.