

品番 : EA758WE-43

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)



販売価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/15 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ 2090ページ		



19時間



单3

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能

仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	3315PL
使用電池	単3×3本(付属)	光源	LED球
明るさ	160ルーメン(固定)	連続点灯時間	19時間
照射距離	144m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ 42×156mm	重量	176g(電池含)
材質	本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート オーリング:EPDM レンズ:ポリカーボネート クリップ:ナイロン	防塵・防水性能	IP67
防爆構造規格	ClassI, Division1 / ClassII, Division1 / ClassIII, Division1	付属品	ストラップ・クリップ
カラー	蓄光		

暗闇で光るボディ

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.