

品番 : EA758WE-51

品名 : [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/03 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2083ページ		



仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	7110
使用電池	単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)	照射モード	強、中、弱、点滅
明るさ	アルカリ電池(単3形) 強:229ルーメン、中:98ルーメン、弱: 17ルーメン  リチウム電池(単3形) 強:290ルーメン、中:118ルーメン、 弱:18ルーメン  CR123A 強:445ルーメン、中:214ルーメン、 弱:23ルーメン	連続点灯時間	アルカリ電池(単3形) 強:0.5時間、中:1.25時間、弱:11時 間  リチウム電池(単3形) 強:0.5時間、中:1.5時間、弱:10時間  CR123A 強:1時間、中:1.5時間、弱:13時間
照射距離	アルカリ電池(単3形) 強:112m、中:73m、弱:29m  リチウム電池(単3形) 強:123m、中:75m、弱:30m  CR123A 強:93m、中:62m、弱:20m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)

サイズ	φ27×118mm	重量	116g(電池含)
材質	本体:アルミ合金 オーリング:NBR レンズ:ARコーティングガラス	防水性能	IPX8(水深1m)
付属品	CR123A用スペーサー		

単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。

常時バッテリー残量表示

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.