

品番：**EA758WR-12B**

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd



耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2410C
使用電池	単3電池×4本(付属)	光源	LED球
明るさ	183ルーメン(固定)	連続点灯時間	5.75時間
照射距離	184m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ45×178mm	重量	207g(電池含)
材質	本体:特殊樹脂 レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX7
カラー	ブラック		

耐食性能

ストラップ付

UL規格、IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECEXia/InMetro

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758WR-11B
コメント 同型 黒ヘッド / 黄ボディ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.