

品番：EA758WW-2

品名：[充電式] 作業灯ライト(イエロー)



販売価格	194,000円(税抜)／213,400円(税込)		
カタログ価格	194,000円(税抜)／213,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0（2024/05/02 04:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



インテリジェントコントロール機能内蔵、使用時間設定によりバッテリー残量に適應させた輝度が自動調整されます

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	9490
インテリジェントコントロール機能内蔵、使用時間設定によりバッテリー残量に適應させた輝度が自動調整されます。			
光源	ハイフラックスLED球10個	防水性能	IP54
電源	密封型12V充電電池	照射角度	125°
サイズ	ヘッド部:210×146×57mm 本体:508(W)×286(D)×165(H)mm 伸長高さ:1,828mm(5段)		
ヘッドは340°可変			
付属品	ACアダプター、 12V充電電池、 ショルダーベルト		
全天候型			
使用電池	密封型12V充電電池	カラー	イエロー
明るさ	強:6000ルーメン 中:3000ルーメン 弱:1000ルーメン	連続点灯	強:3.5時間 中:12時間 弱:24時間
重量	14.5kg		

代替品

	品番 EA758SJ-10 コメント 明るさ・・・強:5300ルーメン
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.