

品番 : EA758XA-102

品名 : AC100V/ 25W/E17/電球/LED(電球色)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDA2L-G-E17-G4102
定格消費電力	2.3W	光色	電球色
全光束	230lm	口金	E17
電圧	100V	周波数	50/60Hz共用
定格寿命	40,000時間	定格入力電流	45mA
配光角	200°	エネルギー消費効率	100.0lm/W
種別	25形相当	サイズ	外径:35mm 全長:78mm
重量	26g		

ミニクリプトン球形

軽量・コンパクト、ワイドに明るい広配光設計。

屋内用

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.