

品番：EA758XA-103

品名：AC100V/ 40W/E17/電球/LED(昼光色)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/01 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



◆発熱が少ない 白熱電球との比較
LED電球は白熱電球に比べて発熱が約75%少ないため、省エネ効果があります。

◆LED球の明るさの目安
LED電球の明るさは、光束lmで表されます。Wは消費電力を示し、lmは明るさを示します。

◆白熱球に近いサイズで取り替え可能
LED電球は白熱電球とほぼ同じサイズで、取り替えが簡単です。

◆ワイドに明るい広配光設計
LED電球はワイドに明るい広配光設計を採用しています。

◆耐久性 白熱電球との比較
LED電球は白熱電球に比べて寿命が約25倍長持ちします。

◆省エネ性能 白熱電球との比較
LED電球は白熱電球に比べて消費電力が約80%少ないため、省エネ効果があります。

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDA4D-G-E17-G4103
定格消費電力	4.1W	光色	昼光色
全光束	460lm	口金	E17
電圧	100V	周波数	50/60Hz共用
定格寿命	40,000時間	定格入力電流	75mA
配光角	200°	エネルギー消費効率	112.1lm/W
種別	40形相当	サイズ	外径:35mm 全長:78mm
重量	28g		

ミニクリプトン球形

軽量・コンパクト、ワイドに明るい広配光設計。

屋内用

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.