

品番 : EA758XA-157

品名 : 10形 直管形LEDランプ(昼光色)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF10D/5/6
サイズ(W×D×H)mm	約29×29×330	外径	約29
重量(g)	約54	口金	G13
材質	PC、銅	光源	LED
光源色	昼光色	明るさ	10形相当
演色性	Ra80	設計寿命	40000時間
色温度	6500K	周波数	50/60Hz
入力電流	0.046A	調光機能	なし
定格消費電力	4.7W	全光束(lm)	650
定格電圧	100V	全長(mm)	330
付属品	ダミースターターE型(口金:E17)		
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ			
グローランプが取り付けられる器具に使用できます			

## 代替品



品番 EA758XA-157B

コメント 変更点:入数

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.