

品番：EA758XA-159B

品名：20形/ 580mm 直管形LEDランプ° (昼光色/10本入)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 18:31現在)		
商品入数	10	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF20D/8/10/2
種別	20形	全長	580mm
全光束	1,260lm	光源	LED
光源色	昼光色	消費電力	7.6W
定格電圧	100V	口金	G13
定格寿命	40,000時間	周波数	50/60Hz
色温度	6,500K	演色性	Ra80
入数	10本	付属品	ダミースターターE型(口金:E17)
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ			
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。			
調光機能無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.