


品番：EA758XA-167B

品名：10形/ 330mm 直管形LEDランプ° (昼白色/10本入)



販売価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 20:19現在)		
商品入数	10	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF10N/5/6/2
入数	10本	種別	10形
全光束(lm)	710	全長(mm)	330
光源	LED	光源色	昼白色
消費電力	4.5W	定格電圧	100V
口金	G13	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz	色温度	5,000K
演色性	Ra80	付属品	ダミースターターE型(口金:E17)
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ			
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。			
調光機能無し			