

品番 : EA758XA-168A

品名 : 15形 直管形LEDランプ(昼白色)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2114ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF15N/7/8/2
種別	15形	全光束(lm)	1,070
全長(mm)	436	光源色	昼白色
消費電力	6.7W	定格寿命	40,000時間
サイズ(W×D×H)mm	φ 29×436 ※ピン含まず	重量(g)	約86
材質	PC、銅	定格電圧	100V
周波数	50/60Hz	光源	LED
口金	G13	入力電流	0.116A
色温度	5,000K	演色性	Ra80
付属品	ダミースターターE型 (口金:E17)	注意	<p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)・リモコンのついた電球器具・誘導灯、非常用照明器具・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕・人感センサー、明るさセンサー付など

- の自動点灯器具
- ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
 - ・密閉型器具や密閉に近い器具
- 以下の環境では絶対に使用しないでください。
- ・雨や水滴がかかる場所
 - ・湿度が高い場所
 - ・直流電流

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グローランプが取り付けられる器具に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.