

品番 : EA758XA-171A

品名 : 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)



販売価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:25現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	2114ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40N/15/20VF/2
種別	40形	仕様	直管型・グロー式
長さ	1,198mm	全光束	2,300lm
光源色	昼白色	消費電力	15W
定格寿命	40,000時間	口金	G13
重量	約190g	材質	PC/銅
入力電流	0.248A	定格電圧	100-240V
色温度	5,000K	周波数	50/60Hz
調光機能	なし	光源	LED
演色性	Ra80	付属品	ダミースターターP型 (口金:P21)
注意	<p>●以下の環境では絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・雨や水滴がかかる場所・湿度が高い場所・直流電流 <p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・調光機能のついた電球器具や回路		

[調光:電球の明るさを変える機能]
(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

40W形は100V-242V ボルトフリー対応タイプ

グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.