

品番：EA758XA-43

品名：AC100V/ 15W/E26 電球/LED(電球色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,900円(税抜)／4,290円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,900円(税抜)／4,290円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/17 11:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                        |             |         |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| メーカー                                                   | 朝日電器 (ELPA) | 型番      | LDR15L-M-G051 |
| 消費電力                                                   | 15W         | 全光束(lm) | 1,000         |
| 口金                                                     | E26         | 電圧      | 100V          |
| 定格寿命                                                   | 約40,000時間   | 光色      | 電球色相当         |
| ビーム光束(lm)                                              | 220         | ビーム角    | 25°           |
| 中心光度(cd)                                               | 2000        | サイズ     | φ122×135mm    |
| 防水規格                                                   | IP65        |         |               |
| ビーム形                                                   |             |         |               |
| 光源にLED素子を使用しているので、長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。    |             |         |               |
| 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。               |             |         |               |
| 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入／切する場所のあかりにもおすすめです。                  |             |         |               |
| 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として、屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。 |             |         |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

