

品番 : EA758XA-43A

品名 : AC100V/ 14W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDR14L-M-G057
消費電力	14W	光色	電球色相当
全光束(lm)	1,250	口金	E26
電圧	100V 50/60Hz共用	定格寿命	40,000時間
ビーム角	30度	ビーム光束	310lm
中心光度	2500cd	防水規格	IP65
サイズ	φ121×135mm	重量(g)	127
ビーム形			
屋内・屋外兼用			
屋外でも使える「防水設計」IP65 ※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時			
店舗やホテル、レストランなどのスポット照明、お庭などの照明としても最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.