

品番：EA758XA-44

品名：AC100V/ 14W/E26 電球/LED(昼光色)



販売価格	3,900円(税抜)／ 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜)／ 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDR14D-M-G050
消費電力	14W	全光束(lm)	1,000
口金	E26	電圧	100V 50/60Hz共用
定格寿命	約40,000時間	光色	昼光色相当
ビーム光束(lm)	220	ビーム角	25°
中心光度(cd)	2000	サイズ	φ 122×135mm
防水規格	IP65		
ビーム形			
屋内・屋外兼用			
光源にLED素子を使用しているので、長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。			
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。			
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入／切する場所のあかりにもおすすめです。			
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として、屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。			

