

品番 : EA758XA-44A

品名 : AC100V/ 14W/E26 電球/LED(昼光色)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDR14D-M-G056
消費電力	14W	光色	昼光色相当
全光束(lm)	1,350	口金	E26
電圧	100V 50/60Hz共用	定格寿命	40,000時間
ビーム角	30度	ビーム光束	330lm
中心光度	2600cd	防水規格	IP65
サイズ	φ121×135mm	重量(g)	127

屋内・屋外兼用

屋外でも使える「防水設計」IP65 ※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時

商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明、お庭などの照明としても最適です。

ビーム形

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.