

品番 : EA758XA-70

品名 : AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/電球色)



販売価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜) / 3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/04 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめ

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDR6L-H-G601
消費電力	6.0W	光色	電球色相当
全光束(lm)	485	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
ビーム角	100度	ビーム光束	320lm
中心光度	150cd	定格入力電流	0.1A
サイズ	φ63×102mm	重量	75g

レフ球形

屋内用

コンパクトで一般電球と置き換え可能!

光源にLED素子を使用し長寿命、低消費電力で電気代の節約ができる省エネ設計。

点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

店舗照明やスポットライト、ダウンライトに最適。

※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.