

品番 : EA758XA-92

品名 : AC100V/3.9W/E26 LED電球(電球色)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/24 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

#### 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDG4L-G-G2102
定格消費電力	3.9W	光色	電球色
全光束	400lm	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz共用	定格入力電流	70mA
配光角	240°	エネルギー消費効率	102.5lm/W
種別	40形相当	サイズ	外径:95mm 全長:124mm
重量	71g		

ボール球タイプ

屋内用


ワイドに明るい広配光設計。

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758XA-96</p> <p><b>コメント</b> 3.9W→13W/400lm→1340lm</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.