品番: EA758XA-92

品名: AC100V/3.9W/E26 LED電球(電球色)



販売価格	1,500円(税抜)/1,650円(税込)				
カタログ価 格	1,500円(税抜)/1,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/14 01:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2115ページ				









ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDG4L-G-G2102		
定格消費電力	3.9W	光色	電球色		
全光束	400lm	口金	E26		
電圧	100V	定格寿命	40,000時間		
周波数	50/60Hz共用	定格入力電流	70mA		
配光角	240°	エネルギー消費効率	102.5lm/W		
種別	40形相当	サイズ	外径:95mm 全長:124mm		
重量	71g				
ボール球タイプ					
屋内用					

ワイドに明るい広配光設計。

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

代替品



品番 EA758XA-96

コメント 3.9W→13W/400lm→1340lm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.