

品番 : EA758XH-140WC

品名 : AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/25本



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:01現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	2114ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FLR40SNMXRF3
種別	40形	仕様	直管・ラピッドスタート形
長さ	1198mm	全光束	2570lm
口金	G13	消費電力	40W
定格寿命(H)	12000	重量	253g
光色	フルホワイト色(昼白色)	ガラス管径	32.5mm
入数	25本		

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。

白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

代替品

A photograph of a single fluorescent tube, which is the replacement product for the one shown in the main image.	品番 EA758XA-203 コメント 変更点:メーカー・入数
--	------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.