


品番 : EA758XH-27D

品名 : AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FDL27EXNJF3
種別	27形	消費電力	27W
光色	ナチュラル色	全光束	1,550lm
定格寿命	6000時間	全長	141mm
ガラス管径	16.7mm	色温度	5,000K
ランプ電流	0.61A	重量	84g

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。

初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。

コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。

一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。

低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

