

品番：EA758XK-71A

品名：AC100V/9.5W/E26 電球/LED(レ形/電球色)



販売価格	1,910円(税抜)／2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜)／2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/22 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDR10LHD2
消費電力	9.5W	光色	電球色
全光束(lm)	810	口金	E26
電圧	100V	定格入力電流	0.106A
光源	LED	色温度	2700K
定格寿命	40,000時間	周波数	50/60Hz
サイズ	Φ80×114mm	重量	152g
材質	ポリカーボネート、PBT、アルミニウム	演色性	Ra80
ビーム角	120度	ビーム光束	520lm
種別	100形相当	用途	スポット照明、ダウンライトに
注意	●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー・明るさセンサー付など		

の自動点灯器具
・電球用以外の調光器のついた器具
(蛍光ランプ用調光器付器具など)
(このほか使用器具の種類によって寸
法的、熱的、その他の状況により使用
できない場合があります。)

●次のような調光器と組み合わせて使
用しないでください。

- ・人感センサー付調光器
- ・リモコン式調光器
- ・段調光型調光器
- ・定格1000W以上の調光器
- ・記憶式調光器(あかりのシーンをボタ
ンひとつで再現できる調光器)

調光対応タイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.