

品番：EA758XL-47

品名：DC5V(USB) デスクスタンドLED

	販売価格5,860円(税抜)／6,446円(税込)			
	カタログ価格5,860円(税抜)／6,446円(税込)			
	在庫数最新在庫：1（2026/01/28 02:08現在）			
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2059ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SDCCLC02WH
電源	DC5V (USB) またはリチウムイオンバッテリー(内蔵)	光源	LED/電球色、昼光色、白色
明るさ	電球色:520ルーメン 昼光色:550ルーメン 白色:650ルーメン (アダプタ接続) 電球色:210ルーメン 昼光色:220ルーメン 白色:250ルーメン (バッテリー)	照度	電球色:1700lux 昼光色:2000lux 白色:2500lux (アダプタ接続 明るさ最大 30cm直下) 電球色:800lux 昼光色:1000lux 白色:1100lux (バッテリー 明るさ最大 30cm直下)
色温度	電球色:2900K 昼光色:6000K 白色:4100K	カラー	ホワイト
消費電力	11W(白色明るさ最大)	充電時間	5時間
連続点灯時間	約1.5時間(白色明るさ最大)	クランプくわえ幅	約15～35mm
セード	φ170mm	アーム長	315mm

重量	710g	コード長	1m
付属品	充電用USBケーブル	3段階調色機能	点灯ボタンを押すたびに電球色→昼光色→白色と切り替わります。
無段階調光機能付			
スタンドライトとしても、クランプライトとしても使えるデスクスタンドライトです。			
バッテリー内蔵で電源が無い場所でも使用できるため、お子様のリビング学習などにも適しています。			
もしもの時の非常用のライトとしても使用できます。			
JIS A型相当			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.