

品番：EA758XP-123

品名：AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 90 (2026/04/04 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDR9L-H-SE25
消費電力	8.5W	光色	電球色
全光束(lm)	810	電圧	100V
定格寿命	25,000時間	待機電力	0.2W
ビームの開き	120°	定格入力電流	0.158A
使用場所	屋内用	ランプ全体の明るさ	一般電球60形相当
サイズ	φ60×106mm	重量	約96g
口金	E26口金(直径26mm)	材質	アルミ、ポリカーボネート、ナイロン

必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球

人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。

点灯時間が120秒と長いので、途中で暗くなってしまう心配がありません。

明暗センサーもついているので、明るい場所では常時消灯。

廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。

口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。

長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないため、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

代替品



品番 EA758XP-121

コメント 光色:電球色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.