

品番：EA758XP-127

品名：AC100V/ 4.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)

	販売価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
	カタログ価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/12 04:58現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA4N-G-E17-4T5
消費電力	4.0W	光色	昼白色
全光束(lm)	440	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	配光角	180°
定格入力電流	0.070A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小型電球40W形相当	サイズ	φ3.8×7.5mm
重量	約22g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT
口金E17			
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)			
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。			
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。			
誤挿入防止ソケットに対応します。			
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。			

