

品番：EA758XP-128

品名：AC100V/ 6.5W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)



販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/11/14 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA7N-G-E17-6T6
消費電力	6.5W	光色	昼白色
全光束(lm)	760	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	配光角	220°
定格入力電流	0.113A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小形電球60W形相当	サイズ	φ38×74mm
重量	約46g	材質	アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
種別	60形相当	口金	E17
エネルギー消費効率	116.9lm/W		

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

照明器具に合わせやすいスリム形状!

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、リビング・ダイニング・キッチン・玄関・階段などの照明に最適

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

調光（明るさを調節できる）機能のついた器具には使用できません。

誤挿入防止ソケット対応。

断熱材施工器具には使用できません。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス：環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく：スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい：虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い：スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線：紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

代替品



品番 EA758XP-129

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.