

品番 : EA758XP-14E

品名 : AC100V/3.2W/E26 電球/LED(電球色)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 730円(税抜) / 803円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 730円(税抜) / 803円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/03/04 13:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2064ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |                        |           |                                     |
|--------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番        | LDA3L-G-3T5                         |
| 口金     | E26口金(直径26mm)          | 電圧        | 100V                                |
| 定格寿命   | 40,000時間               | 定格消費電力    | 3.2W                                |
| 定格入力電流 | 0.061A                 | 光色        | 電球色                                 |
| 全光束    | 約325lm                 | サイズ       | φ 52x98(H)mm                        |
| 重量     | 50g                    | 材質        | 本体:PBT、アルミ<br>カバー:ポリカーボネート<br>口金:真鍮 |
| 配光角    | 220°                   | 色温度       | 2700K                               |
| 演色性    | Ra 80                  | 種別        | 30形相当                               |
| 使用場所   | 屋内用                    | エネルギー消費効率 | 101.6lm/W                           |

白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。

密閉器具対応。(器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

断熱材施工器具にはご使用できません。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.