

品番：EA758XP-17

品名：AC100V/3.5W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/14 19:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2150ページ		



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA4L-G-FC
電圧	100V	定格寿命	20,000時間
消費電力	3.5W	光色	電球色
全光束(lm)	485	種別	40形
口金	E26	サイズ(mm)	φ60×106
重量(g)	33	材質	ガラス
定格入力電流	0.057A	周波数	50/60Hz共用
色温度	2700K	演色性	80Ra

クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。

ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。

密閉形器具にご使用可能です。

断熱材施工器具にはご使用できません。

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.