

品番 : EA758XP-33C

品名 : AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光)



販売価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/06/16 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA8L-G-6T5
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格消費電力	7.9W
定格入力電流	0.138A	光色	電球色
全光束	約810lm	サイズ	φ 52x98(H)mm
重量	50g	材質	本体:PBT、アルミ カバー:ポリカーボネート 口金:真鍮
配光角	220°	色温度	2700K
演色性	Ra 80	種別	60形相当

密閉器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

広配光タイプで明るさが広範囲に広がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.