

品番：EA758XP-35

品名：AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)



販売価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/06 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ
約220°

高速や高圧によって変化する光の色
昼白色相当

おすずめの採用理由
コンパクトサイズ
コンパクトの動作半径100mm

安全設計で設計適合そのままだに！
断熱材施工器具対応は
断熱材施工器具には、下記の表示が必ずあります。

熱くなりにくい低減外観・低減外観

定格電圧	100V (50/60Hz)
全光束	485lm
定格消費電力	4.2W
定格寿命	40,000時間
定格入力電流	0.078A
電球色	昼白色 (0.078A)
設計寿命	40,000時間
質量	46g

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA4N-G-4T8
光色	昼白色	電圧	100V (50/60Hz)
消費電力	4.2W	定格入力電流	0.078A
全光束(lm)	485	配光角	約220°
定格寿命	40,000時間	種別	40形
口金	E26	エネルギー消費効率	115.4lm/W
サイズ(mm)	φ 52×98	重量(g)	46
材質	PC、PPS、真鍮	使用場所	屋内用

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球

密閉形器具、断熱材施工器具対応

調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

キッチン・脱衣所などの照明に最適です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.