

品番：EA758XP-37

品名：AC100V/7.1W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/06 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA7N-G-6T8
光色	昼白色	電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	7.1W	定格入力電流	0.134A
全光束(lm)	810	配光角	約220°
定格寿命	40,000時間	種別	60形
口金	E26	エネルギー消費効率	114.0lm/W
サイズ(mm)	φ52×98	重量(g)	85
材質	PC、PPS、真鍮	使用場所	屋内用

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球

密閉形器具、断熱材施工器具対応

調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

キッチン・脱衣所などの照明に最適です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.