

品番：EA758XP-3B

品名：10形/330mm 直管形LEDランプ(昼白色)



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/04 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2063ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDG10T・N・4/6V2
種別	10形	消費電力	4.4W
全長	330mm	全光束	600lm
光色	昼白色	ガラス管径	25mm
口金サイズ	G13(スタータE:17)	重量	74g
電源	AC100V(50/60Hz)	発光効率	136.4lm/W以上
演色性	83Ra	設計寿命	40000時間

グロースター式器具専用交換ランプ
(FL蛍光灯専用)

専用スターター付きなので今お使いの蛍光管からすぐに取り替えられます。

明るさ20%アップ※。低消費電力を実現しているので省エネで電気代を節約することができます。(※メーカー従来品と比較)

キッチンや洗面台等の点灯時間が短い場所での使用にオススメ

交換時に感電することがない片側給電方式なので、安全に器具の交換が可能。

スイッチを入れた直後からパッと明るく点灯します。

LEDランプの寿命は約40,000時間なので、1日10時間点灯で約10年交換不要の長寿命。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.