

品番 : EA758XP-64

品名 : AC100V/13.5W/E26 電球/LED(ボール・電球色)



販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDG14L-G-10V4
光色	電球色	電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	13.5W	定格入力電流	0.215A
全光束(lm)	1340	配光角	180°
定格寿命	40,000時間	種別	100形相当
口金	E26	色温度	2700K
演色性	80Ra	エネルギー消費効率	99.3lm/W
サイズ(mm)	φ95×127	重量(g)	266
材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT	使用場所	屋内用

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。

密閉形器具対応

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。


※断熱材施工器具にはご使用できません。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。

- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

代替品

	<p>品番 EA758XA-96</p> <p>コメント</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.