

品番：EA758XP-71A

品名：AC100V/ 12W/E26 電球/LED(ﾋﾞｰﾑ・昼白色)



販売価格	7,430円(税抜)／8,173円(税込)		
カタログ価格	7,430円(税抜)／8,173円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/21 18:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

光色	昼白色	定格消費電力	12W
定格入力電流	0.22A	全光束	約645lm
最大光度	約1000cd	定格寿命	40000h
電源	100V(50/60Hz共用)	使用場所	屋内・屋外兼用
ビーム光束	約220lm	ビームの開き	約35°
口金サイズ	E26	サイズ	約φ120×高さ約130mm
重量	約385g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT

店舗などのスポット照明に最適なLEDビームランプです。

長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDビームランプです。

一般ビームランプとほぼ同サイズなので、現在ご使用のビームランプ専用器具でご使用いただけます。

屋内・屋外どちらでもご使用いただけます。

水銀レスなので環境に有害な水銀を含みません。

LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。

虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないで灯具清掃の手間を軽減できます。

LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。

紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

代替品



品番 EA758XK-71A
コメント ビーム形→レフ形

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.