

品番：EA758XR-110AB

品名：AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	5,890円(税抜)／6,479円(税込)		
カタログ価格	5,890円(税抜)／6,479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/15 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LDA13LGZ100ESWF
消費電力	12.9W	光色	電球色
全光束(lm)	1,520	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz共用	質量	128g
寸法	外径:60mm 長さ:119mm	種別	100形相当
全光束	1,520lm	定格入力電流	0.215A
色温度	2,700K	消費効率	117.8lm/W
配光角	約260度		
断熱材施工器具対応			
断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える			
ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。			
密閉型器具対応			
屋外器具対応 (次の3点を満たすことを条件とする。)			

1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
色鮮やかRa84
照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。
空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。
省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性
全方向タイプ
電球を使用するさまざまな器具に対応
全体の明るさが必要な場所におすすめ
食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。
空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。
白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。
「空間全体を照らすタイプ」 白熱電球に近い光の広がり、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.