

品番 : EA758XR-117AG

品名 : AC100V/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



美しい彩りをあざやかに再現

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LDA5LDGSZ4
消費電力	4.9W	光色	電球色
全光束(lm)	485	種別	40形相当
口金	E26	周波数	50/60Hz共用
定格電圧	100V	定格入力電流	0.085A
消費効率	98.9 lm/W	外径	55mm
長さ	98mm	質量	65g
定格寿命	40,000時間	色温度	2700K
配光角	約260°		
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)			
シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)			
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。)			

代替品



品番 EA758XR-117AJ  
コメント 変更点:品番、価格、パッケージ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.