

品番：EA758XR-121AC

品名：AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/20 18:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	LDA8LGZ60ESW
種別	一般電球タイプ 全方向タイプ 7.8W	光色	電球色相当
口金	E26	周波数	50/60Hz共用
定格電圧	100V	定格入力電流	0.13A
全光束 (ランプ単体の明るさ)	電球60形相当 810 lm	発光効率	103.8 lm/W
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。)			
色温度	2,700K	サイズ	外径:60mm 長さ:112mm
重量	75g	定格寿命	40,000時間
定格消費電力	7.8W		
省エネ性を大幅アップし、省エネ法・2017年度目標基準値を達成したLED電球			
3光色ともRa84で色鮮やか			
全方向に広がる配光角度約260度			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.