

品番：EA758XR-301

品名：AC100V/4.2W/E11 電球/LED(電球色)



販売価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/04 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	パナソニック	型式	LDR4LME11
ハロゲン電球タイプ4.2W			
光色	電球色相当	全光束	210lm
ビーム光束	105lm	中心光度	1400cd
定格電圧	100V	定格入力電流	0.07A
定格消費電力	4.2W	ビーム角	20度
口金	E11	サイズ	外径:50mm、長さ:66mm
重量	34g	色温度	2800k
周波数	50/60Hz共用	定格寿命	25,000時間
110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。			
スポットライトやダウンライトの照明に適しています。			

代替品

品番	EA758XR-301A
コメント	変更点:定格寿命、消費電力



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.