

品番 : EA758XR-301A

品名 : AC100V/3.8W/E11 電球/LED(電球色)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2066ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LDR3LME11
消費電力	3.4W	光色	電球色
全光束	140lm	口金	E11
周波数	50/60Hz共用	定格電圧	100V
定格入力電流	0.06A	ビーム角	20度
中心光度	2500cd	サイズ	外径:50mm 長さ:69mm
重量	72g	色温度	2700k
定格寿命	40000時間		

ハロゲン電球タイプ(中角タイプ)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上(メーカー比)

ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現しました。

110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。

スポットライトやダウンライトの照明に適しています。

ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.