

品番 : EA758XR-312A

品名 : AC100V/7.1W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	9,240円(税抜) / 10,164円(税込)		
カタログ価格	9,240円(税抜) / 10,164円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LDR7LWHB10
種別	100形相当	消費電力	7.1W
光色	電球色	全光束(lm)	330
口金	E26	サイズ	外径:121mm 長さ:135mm
重量	475g	周波数	50/60Hz共用
定格電圧	100V	定格寿命	40000時間
ビーム角	30度	定格入力電流	0.123A
色温度	2700K	中心光度	2100cd

密閉型器具、屋外器具対応

ハイビーム電球から取り替えにおすすめのLED電球ハイビーム電球タイプ

看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに。

耐光仕上げで日光による劣化を抑制します。

防水リング内蔵で屋外でも使用可能な防滴構造です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.