

品番 : EA758XR-313

品名 : AC100V/ 17W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型式	LDR17LWW
種別	150形相当	光色	電球色相当
口金	E26	周波数	50/60Hz共用
定格電圧	100V	定格入力電流	0.285A
ビーム角	30度	全光束 (ランプ単体の明るさ)	980ルーメン
発光効率	57.6 lm/W	ビーム光束	490ルーメン
中心光度	3100cd		
密閉型器具対応			
屋外器具対応			
色温度	2700K	寸法	外径121×長さ135mm
重量	330g	定格寿命	40,000時間
定格消費電力	17.0W		
看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに			
約40000時間の長寿命			

防雨構造(口金に別途防水処理が必要です。)

代替品



品番 EA758XR-313A

コメント 消費電力:10.7W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.