

品番：EA758XR-406B

品名：AC100V/3.9W/E17 電球/LED(昼光色)

	販売価格	2,950円(税抜)／3,245円(税込)		
	カタログ価格	2,950円(税抜)／3,245円(税込)		
	在庫数	最新在庫：2（2025/05/24 01:07現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2116ページ		



ミニクリプトン電球同等サイズのLED電球広配光タイプ

仕様

メーカー	パナソニック (Panasonic)	型番	LDA4DGE17K40ESW2F
消費電力	3.9W	光色	昼光色
全光束	440lm	種別	40形相当
口金	E17	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	サイズ	外径:35mm 長さ:67mm
重量	34g	周波数	50/60Hz共用
定格入力電流	0.070A	色温度	6500K
消費効率	112.8lm/W	用途	ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。
明るさ広がる広配光約180度			
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によっては使用できない場合があります。)			
色鮮やかRa84			
省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.