

品番 : EA758XY-1C

品名 : AC100V/4.1W/E17 電球/LED(電球色)



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	東芝ライテック(TOSHIBA)	型番	LDA4L-H-E17/S/40W2
口金	E17	種別	40形相当
光源色	電球色	色温度	2700K
平均演色評価数	Ra80	重量	27g
全光束	440lm	定格寿命	40,000時間
消費電力	4.1W	サイズ	外径:35mm 全長:69mm
グローブ種別	樹脂乳白	周波数	50/60Hz
電圧	100V	電流	0.072A
エネルギー消費効率	104.7 lm/W	配光角	120度

LED電球 ミニクリプトン形

下方向タイプ

密閉形器具、断熱材施工器具対応
(密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)

点灯直後からすぐに明るい

発熱量が少ない

万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用

紫外放射がほとんどありません

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.