

品番：EA758XY-2B

品名：AC100V/3.7W/E17 電球/LED(昼白色)



販売価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東芝ライテック(TOSHIBA)	型番	LDA4N-H-E17/S/40W
ワット区分	小形電球40W形相当	口金	E17
重量	32g	全光束	440.0 lm
色温度	5000K	定格寿命	40,000h
消費電力	3.7W	光源色	昼白色
サイズ	外径35mm、全長67mm	グローブ種別	樹脂乳白
周波数	50/60Hz	電圧	100V
電流	0.064A	平均演色評価数	Ra83
エネルギー消費効率	118.9 lm/W	省エネ達成率	108%
配光角	120度		
LED電球			
ミニクリプトン形			
下方向タイプ			
密閉形器具、断熱材施工器具対応 (密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)			

点灯直後からすぐに明るい
発熱量が少ない
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用
紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です

代替品

	品番 EA758XY-2C コメント 変更点:消費電力3.7W→3.8W
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.