

品番 : EA758XY-2C

品名 : AC100V/3.8W/E17 電球/LED(昼白色)



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	東芝ライテック(TOSHIBA)	型番	LDA4N-H-E17/S/40W2
口金	E17	種別	40形相当
光源色	昼白色	色温度	5000K
平均演色評価数	Ra83	重量	27g
全光束	440lm	定格寿命	40,000時間
消費電力	3.8W	サイズ	外径:35mm 全長:69mm
グローブ種別	樹脂乳白	周波数	50/60Hz
電圧	100V	電流	0.065A
エネルギー消費効率	1157LM/W	配光角	120度

LED電球 ミニクリプトン形

下方向タイプ

密閉形器具、断熱材施工器具対応
(密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)

点灯直後からすぐに明るい

発熱量が少ない

万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用

紫外放射がほとんどありません

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.