品番: EA758YG-103B

品名:[単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)



販売価格	1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)				
カタログ価 格	1,690円(税抜)/1,859円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/18 00:37現在)				
商品入数	4	販売単位	pk		
カタログページ	2119ページ				







## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-3LCD/4H
仕様	充電式ニッケル水素電池	入数	4本
電圧	1.2V	繰り返し使用回数	約1,500回
容量	min.1,050mAh	サイズ	φ 14.5×50.5mm
使用温度範囲	-20℃~50℃	重量	約19g(1本あたり)

## 単3形

min.1,050mAhで、1回の充電で長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)

低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.