

品番 : EA758YG-103B

品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エレーフ° ライト)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/01 06:51現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	2068ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-3LCD/4H
仕様	充電式ニッケル水素電池	入数	4本
電圧	1.2V	繰り返し使用回数	約1,500回
容量	min.1,050mAh	サイズ	φ14.5×50.5mm
使用温度範囲	-20°C~50°C	重量	約19g(1本あたり)

単3形

min.1,050mAhで、1回の充電で長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)

低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.