

品番：EA758YG-104B

品名：[単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エネ-フ ライト)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/29 14:42現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	2068ページ		



単4

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-4LCD/4H
仕様	充電式ニッケル水素電池	入数	4本
電圧	1.2V	繰り返し使用回数	約1,500回
容量	min.680mAh	サイズ	φ10.5×44.5mm
使用温度範囲	-20℃～50℃	重量	約11g(1本あたり)

単4形

お手軽モデル

min.680mAhで、1回の充電で長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)

低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.