


品番：EA758YG-304

品名：[単4x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ°)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/27 19:52現在)		
商品入数	4	販売単位	PK
カタログページ	2069ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	BCR-R4MH/4B
入数	4本	繰り返し使用回数	約5,000回
容量	min.550mAh	サイズ	φ 10.5×44.5mm
重量	11g	使用温度範囲	充電: 0~40℃ 放電(機器使用時): 0~50℃ 保存: -20~30℃

単4形

1.2V

経済的で、エコロジー。
「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。

くり返し充電して使える“日本製”充電電池
くり返し使えるから経済的。
充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.4円。

消費電流の少ないリモコンや、充電電池をはじめてお使いの方におすすめ。
リモコン、懐中電灯、携帯ラジオなど。

災害時や防災備蓄にも!

フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。
(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。)

こちらの商品は、充電リサイクルマーク対象品です。

充電すればくり返し使える充電電池にも寿命があります。

不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

お手軽モデル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.