

品番 : EA758YK-38

品名 : 21W モバイルソーラー充電器



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2122ページ		



防災・アウトドアに最適。ケーブルで接続するだけで充電が可能なソーラー充電器です

取り込んだ太陽光を高効率で電力に変換できるパネルを採用しています

折り畳むことができ、どこかに設置する際に便利な吊り穴と取っ手も付いています

## 仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-S01BK
出力電流	2.4A	シートサイズ(W×D×H) mm	465×285×25
最大出力	21W	折りたたみサイズ	150×35×285mm
総重量	450g	付属品	USB-A(オス)-Micro-B(オス)ケーブル(約0.5m)、Micro-B(メス)-Type-C(オス)変換アダプタ、取扱説明書
材質	生地:ポリエスチル ソーラーパネル表面:PET	出力電圧	5V
コネクタ形状	USB-Aポート×2	ソーラーパネル種類	Maxeon Solar Technologies社製 MAXEONセル
ソーラーパネル枚数	3枚	ソーラーパネル発電性能	最大21W
ソーラーパネル変換効率	最大22%	使用温度	0~40°C

率			
保存温度	-20~70°C	カラー	ブラック
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。			
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。			
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付			
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。			
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。			
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。			
※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。			
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。			
※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。			
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。			
付属ケーブルをUSB Type-C(USB-C)コネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。			
本製品は・防災必要性・安全性・機能性において(一財)防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得致しました。			
※本製品は防水構造ではありません。充電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないよう注意してください。			
※iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.